



Omschrijving: Twee-component tule met membraanafdichting en trekantasting. De installatie vereist geen gereedschap, past zichzelf aan de wanddikte aan en klikt vast op zijn plaats. Door zijn compacte ontwerp steekt het maximaal 5,7 mm buiten de behuizing waarin deze is gemonteerd. Het "pushout" membraam is een permanente afdichting tot het moment van invoeren door een kabel of leiding. Geschikt voor gaten in materialen van 0,7 tot 3 mm dikte.

Materiaal: TPE en polyamide 66, halogeenvrij.

Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +125°C.

Afwerking: RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 67,65, Waterbestendig.

Verpakkingseenheid: 50 stuks.

H	H2	Metrisch	Diameter	Kabel-diameter (mm)	Gatdiameter (mm)	Item nr.
17-20	5.7	M20	34-37	7-11	20.5	CAG20
17-20	5.7	M25	39-42	7-13	25.5	CAG25