



Beskrivelse: Varme element med vifte for fritt feste, men foretrukket festet vertikalt for å hindre kondensering. Viften assisterer den naturlige luftstrøm for hurtig distribusjon av varmen i store skap.

Snepp montering for 35mm DIN skinne (EN60715). Maks. overflate temperatur på 70°C (EGL250), og 85°C (EGL400).

Varmeelement: PTC resistor, selv regulerende og temperaturbegrensende.

Levetid på vifte: 50.000 t ved 25 °C.

Materiale: IP 20 / Klasse I.

Driftstemperatur: -40 °C til +70 °C. Varme kapasiteten er for en omgivelsestemperatur på 20 °C.

Tilkobling: Terminal plug tilkobling (2 x 0,5-2,5mm²).

Tetthetsgrad: IP 20, Klasse I (jordet).

Godkjenninger: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Pakning: 1 stk.

Kapasitet (W)	Startstrøm (A)	L (mm)	Spenning (V)	Vekt (kg)	Artikkel nr.
250	2.2	187	120 V AC, 50/60 Hz	1.20	
250	1.1	187	230 V AC, 50/60 Hz	1.20	
400	3.6	227	120 V AC, 50/60 Hz	1.30	
400	1.8	227	230 V AC, 50/60 Hz	1.40	