



Beskrivning: Kompakt värmeelement med påbyggd fläkt som ger snabb och jämn värmefördelning som förebygger kondensation. För horisontalt montage. Fäste för 35mm DIN-skena (EN 60715). Passar där små inbyggnadsmått krävs. Inbyggt skydd mot överhettning vid fläkthaveri. Används vid max. 95% RF.

Värmeelement: Högeffektivt värmepatron

Material: Plast, UL94 V0 och gjuten aluminium.

Livslängd fläkt: 50.000h vid 25 °C.

Driftomr. temperatur: -45 °C till +70 °C.

Anslutning: 3-polig skruvanslutning, 2,5 mm². Åtdragningsmoment: max. 0.8 Nm.

Kapslingsklass: IP 20 / Klass I (jordad).

Godkännanden: CE, EAC.

Leveransförpackning: 1 st.

Effekt (W)	Luftflöde m ³ /h	Ar- tikel-
100	35	230 V AC
150	35	230 V AC
200	108	230 V AC
300	108	230 V AC
400	108	230 V AC

Spänning (V): 120 V AC på begäran.