



Beskrivning: Stort värmeelement med inbyggd fläkt som ger snabb och jämn värmefördelning som förebygger kondensation. För vertikalt/horisontalt montage. Fäste för 35mm DIN-skena (EN 60715). Passar stora kapslingar/skåp. Max. ytemperatur: 70 °C (EGL250) och 85 °C (EGL400).

Värmeelement: PTC-motstånd, temperaturanpassad effektreglering samt överhettningsskydd.

Livslängd fläkt: 50.000 h vid 25 °C, kullagrad.

Material: Plast och anodiserad aluminium.

Driftomr. temperatur: -40 °C till +70 °C. Värmekapaciteten är vid +20 °C omgivningstemperatur.

Anslutning: 3-polig snabbplint för 2 × 0.5-2.5mm² (EK) eller 2 × 0.5-1.5mm² (RK+ändhylsa).

Kapslingsklass: IP 20 / Klass I (jordad).

Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Leveransförpackning: 1 st.

Effekt (W)	Startström (A)	L (mm)	Spänning (V)	Vikt (kg)	Artikelnummer
250	2.2	187	120 V AC, 50/60 Hz	1.20	
250	1.1	187	230 V AC, 50/60 Hz	1.20	
400	3.6	227	120 V AC, 50/60 Hz	1.30	
400	1.8	227	230 V AC, 50/60 Hz	1.40	