



Beschreibung: Mit oder ohne AN/AUS-Schalter. Mit oder ohne Überspannungsschutz und Filter. Inkl. 2 m Kabel mit Winkelstecker. Inkl. 19"-Montagewinkel und Befestigungsmaterial. Die 19"-Montagewinkel können um 90° gedreht werden. Die Steckerbuchsen sind im 35° Winkel angebracht. Nickel beschichtete Erdungskontakte.

Material: Extrudiertes Aluminium, eloxiert. Buchsen Polyamid 6.6 RAL 7035.

Kabel mit Winkelstecker: 2 m x 1.5 mm².

Strom: 16A/3600W.

Erdung: Doppelte Erdung.

Lieferumfang: 1 komplette Leiste mit Stromkabel und Montagewinkeln.

Ausgänge	Beleuchteter An-/Aus- schalter	Überspan- nungsschutz	Filter	Artikelnr.
Schuko 9 x 250V/16A	No	No	No	HPDS119009
Schuko 8 x 250V/16A	Ja	Nein	Nein	HPDS119108

HPDS 119009 (Höheneinheiten); 119009 (mit 19"); 119009 (0 = ohne Schalter, 1 = mit Schalter, 2 = Überspannungsschutz); 119009 (Buchsennummer). Hinweis: UK liefert UK-Steckdosen.