



Description: Système d'éclairage avec une conception compacte, convient à tous les types de boîtiers ou racks. Il y a trois possibilités de fixation possible : magnétiquement, fixation par vis avec une distance variable entre les trous et/ou snap-en rack 19". Cette lampe a une très longue durée de vie (environ 50 000 h.) en raison de l'utilisation de la technologie LED. Le corps du système d'éclairage est faite de PC-ABS. Un connecteur intégré permet l'activation de la lampe par un contacteur de porte à l'aide de l'ILCS produit sans effectuer de câblage supplémentaire. Le tube de led est faite de PC et la couleur de la lumière est blanc.

Type de lampe: Led haute puissance.

Éclairage: 945 Lm.

Power Consumption: 7,2 W.

Humidité opérationnel: -20 °C to +50 °C.

Dimensions: 448 x 54,5 x 26 mm.

Connections: 2x0,75 mm² câble extrémité ouverte (1,5 m de long) , 2x0,75 mm² mini- connecteur pour l'utilisation de l'interrupteur de porte .

Homologations: CE, EAC.

Livraison: 1 lumière avec câble fixe monté, aimants intégrés et vis de fixation

Tension d'alimentation	Finition	Référence
220-240 V AC, 50/60 Hz	Gris clair (RAL 7035)	TLCL87035
24 V DC	Gris clair (RAL 7035)	TLCL87035-24
220-240 V AC, 50/60 Hz	Noir (RAL 9005)	TLCL89005
24 V DC	Noir (RAL 9005)	TLCL89005-24

100-240 V disponible sur demande.