



Opis: Kompaktowy system oświetleniowy, odpowiedni do wszystkich typów obudów i stelaży. Możliwość montażu na trzy sposoby: na magnesy, na śruby w zmiennym rozstawieniu lub na zatrzaski w 19" stelażach. Lampa w technologii LED o długiej żywotności (około 50 000 godz.). Korpus systemu oświetlenia wykonany z tworzywa PC-ABS. Zamontowany w ramie zintegrowany Przełącznik drzwiowy TLCS z kablem pozwala na aktywację lampy, bez potrzeby dodatkowego okablowania. TUBO LED wykonany z tworzywa PC, białe światło.

Typ lampy: Diody LED o dużej mocy.

Luminancja: 945 Lm.

Pobór mocy: 7,2 W.

Temperatura robocza: Od -20°C do +50°C.

Wymiary: 448 x 54,5 x 26 mm.

Połączenia: Kabel otwarty 2 x 0,75 mm² (o długości 1,5m), miniaturowe złącze 2 x 0,75 mm² do Przełącznika drzwiowego.

Zatwierdzenia: CE, EAC.

Dostawa: 1 lampa z zamontowanym przewodem połączeniowym, magnesami i śrubami mocującymi.

Napięcie robocze	Wykończenie	Nr pozycji
220-240 V AC, 50/60 Hz	Jasnoszare (RAL 7035)	TLCL87035
24 V DC	Jasnoszare (RAL 7035)	TLCL87035-24
220-240 V AC, 50/60 Hz	Czarne (RAL 9005)	TLCL89005
24 V DC	Czarne (RAL 9005)	TLCL89005-24

Wersja 100-240 V dostępna na zamówienie.