



**Opis:** Wydajna, kompaktowa Nagrzewnica z wentylatorem, zapobiega kondensacji pary wodnej, zapewnia szybkie nagrzewanie. Zaczep montażowy do szyny DIN 35 mm (EN60715). Automatyczne wyłączenie w przypadku awarii wentylatora, automatyczny reset.

**Element grzewczy:** Wkład grzewczy o wysokiej wydajności.

**Materiał:** Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0 i Aluminium odlewane ciśnieniowo .

**Trwałość wentylatora:** 50 000 godz. przy 25 °C.

**Temperatura robocza:** Od -45 °C do +70 °C.

**Połączenie:** Złącze śrubowe 2,5 mm<sup>2</sup>, 3-polowe.

**Zabezpieczenie:** IP 20, klasa I (z uziemieniem).

**Zatwierdzenia:** CE, EAC.

**Ilość sztuk w zestawie:** 1 szt.

Pojemność (W)	Przepływ powietrza m <sup>3</sup> /h	Nr
100	35	230 V AC
150	35	230 V AC
200	108	230 V AC
300	108	230 V AC
400	108	230 V AC

*Napięcie (V): Wersja 120 V AC na zamówienie.*