



Beskrivelse: Belysningsystem i kompakt design er velegnet til montering i enhver form for rack eller skab. Det har tre mulige monteringsmetoder: magnetisk, skruefastgørelse med variabel afstand mellem huller og/eller snap-in 19" rack. Dette armatur er fremstillet i PC-ABS og har en meget lang levetid (50.000 timer) takket være LED teknologi. Leveres med beskyttelseshætte, elektronisk betjening med et integreret stik via en dørkontakt ved brug af TLCS-produktet uden yderligere ledninger. LED-røret er fremstillet i polycarbonat og lysets farve er hvid.

Belysningstype: High Power LED.

Lysstyrke: 945 Lm.

Strømforbrug: 7.2 W.

Driftstemperatur: -20 °C til +50 °C.

Dimensioner: 448 × 54.5 × 26 mm.

Tilslutning: 2 × 0,75 mm² tilslutningskabel 150 cm med åben ende, mini connector for dørkontakt.

Godkendelser: CE, EAC.

Levering inkluderer: 1 armatur monteret med tilslutningskabel, integrerede magneter og monteringsskruer.

Driftsspænding	Overfladebehandling	Artikelnr.
220-240 V AC, 50/60 Hz	Lysegrå (RAL 7035)	TLCL87035
24 V DC	Lysegrå (RAL 7035)	TLCL87035-24
220-240 V AC, 50/60 Hz	Sort (RAL 9005)	TLCL89005
24 V DC	Sort (RAL 9005)	TLCL89005-24

100-240 V tilgængelig på forespørgsel.