



Beskrivelse: Lys-systemet i kompakt design passer i alle typer skap og rack. Den har tre mulige festeordninger. Magnetfeste, skruefeste eller direkte på 19" profiler. Takket være LED teknologi har lampen serviceintervall på ca 50000 t. Lampen er laget i PC-ABS materiale. En integrert kontakt tillater aktivering ved hjelp av dørbryter TLCS, uten ytterligere kabling. LED røret maaterialet er PC og fargen på lyset er kald hvit.

Lyskilde: High Power LEDs.

Luminositet: 945 Lm.

Strømforbruk: 7,2 W.

Driftstemperatur: -20 °C til +50 °C.

Dimensjoner: 448 x 54,5 x 26 mm.

Forbindelse: Inkluderer 2-polet 0,75 mm² tilkoblingskabel 2,5A lengde 150 cm med åpen ende (2x 0,75 mm²).

Godkjenninger: CE, EAC.

Levering: 1 lampe med fastmontert tilkoblingskabel, integert magnetfeste og monteringskruer.

Spenning	Overflatebehandling	Artikkel nr.
220-240 V AC, 50/60 Hz	Lys grå (RAL 7035)	TLCL87035
24 V DC	Lys grå (RAL 7035)	TLCL87035-24
220-240 V AC, 50/60 Hz	Svart (RAL 9005)	TLCL89005
24 V DC	Svart (RAL 9005)	TLCL89005-24

100-240 V tilgjengelig på forespørsel.