



**Descrizione:** Unità di raffreddamento ad alte prestazioni per installazione verticale. L'unità è montata a filo con la superficie esterna in modo da massimizzare lo spazio interno della custodia. I condizionatori d'aria coprono una gamma di raffreddamento da 360 W a 5950 W. Comune a tutti i modelli è l'auto pulizia della batteria condensante che elimina la necessità di un filtro dell'aria, evitando la manutenzione ordinaria. La capacità di raffreddamento per specifiche condizioni di impiego è indicata nel diagramma. Tutti i modelli superiori a 1000 W sono dotati di dissipatore di condensa. Il display digitale è installato su tutti i modelli superiori ai 500 W. Il refrigerante R134a è amico dell'ozono.

**Tipo di connessione:** Morsetto con terminali a molla incluso.

**Materiale:** Acciaio elettrozincato rivestito verniciato a polvere. Nota: Gli elementi che terminano per "SS" sono realizzati in acciaio inossidabile AISI 304. In acciaio inox AISI 316 disponibile su richiesta.

**Limiti di temperatura all'interno:** Da +25 °C a +45 °C.

**Limite di temperature all'esterno:** Da +20 °C a +55 °C.

**Protezione:** IP 54 | TYPE 12.

**Finitura:** RAL 7035 per la versione in acciaio elettrozincato.

**Quantità nell'imballaggio:** Una unità.