



Descripción: Unidad de refrigeración de altas prestaciones para montaje vertical. El equipo se monta por el exterior del armario maximizando su espacio interior. Este modelo dispone de una gama con capacidad de refrigeración desde 360 W a 5950 W. Toda la gama tiene bobina de condensación con auto limpieza que no necesita filtro de aire evitando su mantenimiento ordinario. En los diagramas se indica la capacidad de refrigeración para condiciones específicas. Todos los modelos por encima de 1000 W estan equipados con un Condensador Disipador. El termostato digital está instalado en todos los modelos por encima de 500W. Refrigerante respetuoso con el Ozono R134a.

Tipo de conexión: Terminales de presión incluidos.

Material: Acero galvanizado pintado en polvo. Nota: Los artículos que terminan en "SS" se fabrican con acero inoxidable AISI 304. Acero inoxidable AISI 316 disponible bajo pedido.

Temperatura máxima interior: +25 °C a +45 °C.

Temperatura máxima exterior: +20 °C a +55 °C.

Protección: IP 54 | TYPE 12.

Acabado: RAL 7035 para la versión de acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 1 unidad.