



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Die EKOM-Baureihe von kompakten Aluminium-Schaltschränken in doppelwandiger Ausführung mit Schutzart IP 66 für den Außenbereich ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Die Komponenten innerhalb des Gehäuses sind gut geschützt durch die hohe Schutzart, aber auch durch Vandalismusschutz und hohe Wärmemanagementeffizienz. All diese Faktoren tragen dazu bei, das Risiko von Komponentenausfällen zu eliminieren und damit einhergehende unnötige Ausfallzeiten zu vermeiden.

**Korpus:** Korpus aus einem Stück. Integrierte Tiefenprofile mit Lochraster erlauben Tiefenverstellung der Montageplatte. Bei mehrtürigen Gehäusen ist der Rahmen durch vertikale Teiler in einzelne Stück gegliedert.

**Regendach:** Schrägdach mit Regenrinne und Lüftungskanälen.

**Doppelwandig:** Oben und unten ventilierte, doppelwandige Rück- und Seitenwände sorgen für Belüftung.

**Erdung:** Alle Teile sind durch ihre Montage geerdet und mit zusätzlichen Erdungsbolzen ausgestattet.

**Zertifikate:** GOST. Resistent gegen chemisch aktive Substanzen sowie klimatische Bedingungen gemäß EN61969-3 "Mechanische Bauweisen für elektronische Einrichtungen - Außengehäuse".

**Bodenbleche:** Als Zubehör erhältlich.

**Rückwand:** Von Innen befestigt. Rückseitige Montage einer Tür möglich.

**Schutzart:** Entspricht IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 bei montierter Bodenplatte.


**Material:** Aluminium AlMg3. Rahmen: 2 mm. Tür: 2 mm. Rückwand: 2 mm. Regendach: 2 mm. Doppelwand: 2 mm.

**Schließung:** 4-Punkt-Drehstangenverschluss-System. Stört das Schrankinnere nicht. Standard-Hebegriff mit Sicherheitsverriegelung.

**Oberfläche:** RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung, 100% Polyester.

**Tür:** Doppelwandig mit Ventilationsöffnungen für Belüftung oben und unten. Innenliegende Wechselscharniere erlauben Links- oder Rechtsanschlag der Türen. Bei mehrtürigen Schränke können Türen mit jeweils individuellen Schließungen ausgestattet werden.

**Lieferumfang:** Rahmen mit montierter Tür, Schwenkhebelgriff, Rückwand, Regendach und Erdungsbolzen. Ausgeliefert auf einer Palette mit identischer Breite des Gehäuses, fertig zur Installation. Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Montageplatte und Bodenplatten gehören nicht zum Lieferumfang.



# EKOM

Neue, kompakte, doppelwandige Version, Aluminium, einzel- und mehrtürig



**HOFFMAN**

**CONNECT AND PROTECT**

Ohne Montageplatte/Bodenplatte

<b>H</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>Anzahl der Türen</b>	<b>Artikelnr.</b>
1200	600	600	1	EKOM12066
1200	800	600	1	EKOM12086
1200	1200	600	2	EKOM12126
1400	600	600	1	EKOM14066
1400	800	600	1	EKOM14086
1400	1800	500	3	EKOM14185

# EKOM

Neue, kompakte, doppelwandige Version, Aluminium, einzel- und mehrtürlich