



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



La gamma EKOM di armadi compatti in alluminio, a doppia parete e con grado di protezione IP 66 per uso esterno, è disponibile sul mercato in diverse misure standard. I componenti interni dell'armadio sono adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici e dai tentativi di effrazione grazie alla struttura antivandalo e all'elevata efficienza della gestione termica. Tutti questi fattori contribuiscono a eliminare i rischi legati al guasto dei componenti e ai conseguenti tempi d'inattività.

Corpo: Contenitore con corpo in un solo pezzo. profili di profondità integrata con fori piastra di montaggio che consente di regolare in profondità. Il telaio in versioni multiplo della porta, è suddiviso in moduli singoli per mezzo di divisori verticali.

Tetto parapioviggia: Tetto spiovente con grondaia integrata e canali di ventilazione nel perimetro.

Doppia parete: Doppia parete posteriore e laterale a con aperture di ventilazione superiore e inferiore che permette il flusso d'aria.

Messa a terra: Tutti i pannelli sono a terra tramite i loro accessori e sono dotati di un perno di messa a terra separata.

Approvazioni: GOST. Resistenza a condizioni climatiche, chimiche e sostanze attive secondo EN61969-3 "Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Contenitori da esterno".

Piastre inferiori: Fornito come accessorio.

Pannello posteriore: Fissato dall'interno. Predisposizione per l'eventuale montaggio di una porta posteriore.

Protezione: Conforme IP 66 | TIPO 4X, 12 | IK 10, quando è montata la piastra inferiore.


Materiale: Alluminio AlMg3. Telaio: 2 mm, Porta: 2 mm, Pannello posteriore: 2 mm. Tetto para-pioggia: 2 mm. Doppia parete: 2 mm.

Serratura: Sistema di bloccaggio a cariglione su 4 punti. Non interferisce con lo spazio interno della cassa. Maniglia di sollevamento standard con blocco di sicurezza.

Finitura: Verniciatura a polvere 100% poliestere RAL 7035.

Porta: Doppia parete con aperture di ventilazione superiore e inferiore che permette il flusso d'aria. Montato con cerniere a scomparsa che consente l'apertura a sinistra o a destra. La versione con porte multiple ha le porte bloccabili individualmente.

Fornitura: Telaio con porta dotata di maniglia girevole, pannello posteriore, tetto parapioviggia e pareti doppie. Nella spedizione sono compresi i bulloni di messa a terra. Trasportato su pallet con larghezza identiche alla struttura che ne permette l'accoppiamento senza rimozione. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile. Le piastre di montaggio e piastra di fondo non sono inclusi nella fornitura standard.



Senza piastra di montaggio/Piastra di fondo

A	L	P	N° di porte	Articolo n.
1200	600	600	1	EKOM12066
1200	800	600	1	EKOM12086
1200	1200	600	2	EKOM12126
1400	600	600	1	EKOM14066
1400	800	600	1	EKOM14086
1400	1800	500	3	EKOM14185

EKOM

Armadio compatto, doppia parete, per esterni