

EL1200DS

LED-kaappivalaisin, jossa pistorasia



Kuvaus: Erityisesti nVent HOFFMAN-kaappeja varten suunniteltu LED-kaappivalaisin. Nopea kokoaminen ilman työkaluja lukittuvan koukkujärjestelmän ansiosta. Suunniteltu sopimaan 25 mm:n reikäkuviioon nVent HOFFMAN-kaapeissa. Voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan.

Lamppu: LED.

Kirkkaus: 1 200 lm.

Valon sävy: 4 000 K (neutraali valkoinen).

Tehonkulutus: 12 W.

Käyttöjännite: 100 V – 240 V ~, 50/60 Hz.

Kytkenä: Syöttö, 3-napainen. Läp johdotus, 3-napainen.

Käyttölämpötila: -20 °C ... +55 °C.

Kotelointiluokka: IP20

Mitat: 364 x 76 x 48 mm.

Käyttöjännite	Pistorasia	Leveys	Item no.
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tyyppi F (Schuko)	364	EL1200DS
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tyyppi E	364	EL1200DS-BF
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tyyppi J	364	EL1200DS-CH
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tyyppi G	364	EL1200DS-GB
100 V - 125 V ~, 50/60 Hz	Tyyppi B	364	EL1200DS-US