

# EL1200DS

Lampe d'armoire LED avec fiche



**Description:** Lampe d'armoire LED spécialement conçue pour les armoires nVent HOFFMAN. Montage rapide et sans outils grâce à un système à crochets de verrouillage conçu pour s'adapter aux perforations 25 mm des armoires nVent HOFFMAN. Montage horizontal ou vertical.

**Type de lampe:** LED.

**Éclairage:** 1 200 Lm.

**Couleur de la lumière:** 4 000 K (blanc neutre).

**Power Consumption:** 12 W.

**Tension opérative:** 100 V - 240 V ~, 50 / 60 Hz.

**Raccordement:** Alimentation, 3 bornes. Câblage traversant, 3 bornes.

**Humidité opérationnel:** -20 °C à +55 °C.

**Protection:** IP20

**Dimensions:** 364 × 76 × 48 mm.

Tension d'alimentation	Type d'embase	Largeur	Item no.
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type F (Shucko)	364	EL1200DS
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type E	364	EL1200DS-BF
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type J	364	EL1200DS-CH
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type G	364	EL1200DS-GB
100 V - 125 V ~, 50/60 Hz	Type B	364	EL1200DS-US