



**Descriere:** Unitate de răcire de înaltă performanță pentru instalare verticală. Unitatea este montată la același nivel cu suprafață exterioară, astfel maximizându-se spațiul în interiorul dulapului. Aerul condiționat acoperă o gamă a puterii de răcire cuprinsă între 360 W și 5950 W. Toată gama are bobină de condensare cu "autocurățare" care elimină necesitatea filtrării aerului, evitându-se astfel întreținerea obișnuită. Capacitatea de răcire pentru condiții specifice trebuie căutată în diagrame. Toate modelele de peste 1000W sunt echipate cu disipator de condensare. Toate modelele cu putere mai mare 500W sunt prevăzute cu afișaj digital. Refrigerant ecologic R134a.

**Tipul conexiunii:** Terminal tip arc inclus.

**Material:** Oțel zincat acoperit cu vopsea pudră. Notă: Articolele care se termină în „SS” sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 304. Oțel inoxidabil AISI 316 disponibil la cerere.

**Limită temperatură mediu interior:** Între +25 °C și +45 °C.

**Limită temperatură mediu exterior:** Între +20 °C și +55 °C.

**Protecție:** IP 54 | TYPE 12.

**Finisaj:** RAL 7035 pentru versiunea de oțel galvanizat.

**Cantitate pachet:** O unitate.