

# ETF200

Hygrostat



**Beskrivelse:** Mekanisk hygroskop til styring af varmeeenheder når den forudindstillede relative luftfugtighed overskrides, Luftfugtigheden holdes over dugpunkt for at undgå kondens og korrosion i skabet. Montage for 35 mm DIN skinne (EN 60715).

**Materiale:** Plastik i henhold til UL94 V-0, lys grå.

**Afbryder kapacitet:** 250 V AC, 5 A. DC, 20 W (30 W ETF2000).

**Driftstemperatur:** 0 °C til +60 °C.

**Service life:** > 50.000 koblinger.

**Tilslutning:** 2-polet klemme til 2.5 mm<sup>2</sup>.

**Tæthedegrad:** IP 20.

**Godkendelser:** CE, EAC, cULus\_UL Listed.

**Overfladebehandling:** RAL 7035.

**Pakke størrelse:** 1. stk.

Beskrivelse	Vægt (kg)	Indstillingsområde	Artikelnr.
Forudindstillet hygroskop	0.05	65%	ETF200
Justerbar hygroskop	0.05	40% til 90%	ETF2000