

ETF200

Hygrostat



Beskrivelse: Mekanisk hygrostat designet for å kontrollere varme elementer når den forhånds innstilte eller innstilte relative fuktigheten er overstiget. Den relative fuktigheten må holdes over "dugge" nivået for å hindre kondensering og korrosjon på innsiden av skapet. Montasje klip for 35mm DIN skinne (EN 60715).

Materiale: Plast i henhold til UL94 V-0, lys grå.

Bryterkapasitet: 250 V AC, 5 A. DC, 20 W, (30 W ETF2000).

Driftstemperatur: 0 °C til +60 °C.

Levetid: > 50,000 sykluser.

Tilkobling: 2-polet klemme til 2.5 mm².

Tetthetsgrad: IP 20.

Godkjenninger: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Pakning: 1 stk.

Beskrivelse	Vekt (kg)	Innstilling område	Artikkel nr.
Forhåndsinnstilt hygrostat	0.05	65%	ETF200
Justerbar hygrostat	0.05	40% to 90%	ETF2000