

ETF300

Elektronisk termostat/hygrostat



Tilslutning: Skrueterminal til 2.5 mm² kabel.

Service life: 50.000 koblinger.

Indstillings område: 0 °C til +60 °C / +32 °F til +140 °F, og 40% til 90% R.H.

Driftstemperatur: -20 °C til +60 °C.

Pakke størrelse: 1 stk.

Afbryder kapacitet: 240 V AC, 8(3) A. 120 V AC, 8(3) A. 24 V DC, 4 A. Værdi i parentes for induktiv belastning.

Beskrivelse: Elektronisk temperatur- og fugtighedsregulator. Fugtighed og temperatur er uafhængig. Styrer filterblæsere og varmeanheder for at forebygge kondens og korrosion inde i skabet. Monteres på 35 mm DIN skinne. (EN 60715).

Godkendelser: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Tæthedegrad: IP 20.

Materiale: Plastik iht UL94V-0.

Overfladebehandling: RAL 7035.

Spænding (V)	Frekvens (Hz)	Artikelnr.
230 V AC	50/60	ETF300
115 V AC	50/60	ETF300120