



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Kompaktowe obudowy stojące z podwójnymi ściankami z aluminium z serii EKOM o stopniu ochrony IP 66 do zastosowań zewnętrznych są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Komponenty wewnątrz obudów o wysokim stopniu chroniony przed wpływem warunków zewnętrznych, ale także przed aktami wandalizmu i niekorzystnymi temperaturami. Wszystkie te czynniki pozwalają wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestołów.

Korpus: Jednoczęściowy korpus obudowy. Zintegrowane profile z otworami umożliwiają regulację głębokości montażu płyty montażowej. Rama w wersjach z wieloma drzwiami jest podzielona na indywidualne moduły.

Osłona przeciwdeszczowa: Skośny daszek z zintegrowaną rynną i otworami wentylacyjnymi na obwodzie.

Podwójna ścianka: Tylne i prostopadłe podwójne ścianki oraz górne i dolne otwory wentylacyjne zapewniają przepływ powietrza.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Zatwierdzenia: GOST. Odporność na warunki klimatyczne i substancje aktywne chemicznie zgodnie z EN61969-3 „Konstrukcje mechaniczne dla sprzętu elektronicznego. Obudowy zewnętrzne”.

Płyty dolne: Element dostarczany jako dodatkowy.

Panel tylny: Mocowanie od wewnątrz. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10, po zamontowaniu płyty dolnej.


Materiał: Aluminium AlMg3. Rama: 2 mm. Drzwi: 2 mm. Panel tylny: 2 mm. daszek przeciwdeszczowy: 2 mm. Podwójne ścianki: 2 mm.

Zamek: System blokowania z zasuwnicą 4-punktową. Nie koliduje z wewnętrzną przestrzenią obudowy. Standardowy uchwyt podnoszony z zamkiem.

Wykończenie: RAL 7035 Poliester 100%, strukturalna powłoka proszkowa .

Drzwiczki: Podwójne ścianki oraz górne i dolne otwory wentylacyjne zapewniają przepływ powietrza. Montaż na krytych zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. Wersje z wieloma drzwiami są wyposażone w indywidualnie zamykane drzwi.

Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami z uchwytem uchylnym, panelem tylnym, daszkiem oraz podwójnymi ściankami. Dostawa obejmuje także śruby uziemienia. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy, co umożliwia dopasowanie bez zdejmowania. Opakowanie nadaje się do recyklingu. Standardowa dostawa nie obejmuje płyty montażowej i płyt dolnych.



Bez płyty montażowej / płyty dolnej

H	S	D	Liczba drzwiczek	Nr pozycji
1200	600	600	1	EKOM12066
1200	800	600	1	EKOM12086
1200	1200	600	2	EKOM12126
1400	600	600	1	EKOM14066
1400	800	600	1	EKOM14086
1400	1800	500	3	EKOM14185

EKOM

Obudowa kompaktowa, aluminiowa stojąca do zastosowań zewnętrznych