

# EL1200DS

LED-Schrankleuchte mit Steckdose



**Beschreibung:** LED-Schrankleuchte speziell für Schränke von nVent HOFFMAN. Schnelle Montage ohne Werkzeuge dank eines Systems mit Einrasthaken, das für das 25 mm-Lochmuster an Schränken von nVent HOFFMAN entwickelt wurde. Kann horizontal oder vertikal montiert werden.

**Lampen Typ:** LED.

**Helligkeit:** 1200 lm.

**Lichtfarbe:** 4000 K (neutralweiß).

**Stromverbrauch:** 12 W.

**Nennspannung:** 100 V bis 240 V ~, 50/60 Hz.

**Anschluss:** Einspeisung, 3-polig. Durchgangsverdrahtung, 3-polig.

**Betriebstemperatur:** -20 °C ...+55 °C.

**Schutzart:** IP20

**Abmessung:** 364 × 76 × 48 mm.

Nennspannung	Steckdosentyp	Breite	Item no.
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Typ F (Shucko)	364	EL1200DS
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Typ E	364	EL1200DS-BF
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Typ J	364	EL1200DS-CH
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Typ G	364	EL1200DS-GB
100 V - 125 V ~, 50/60 Hz	Typ B	364	EL1200DS-US