

EL1200DS

Luz de armário LED com tomada



Descrição: Luz de armário LED especialmente concebida para armários nVent HOFFMAN. Montagem rápida e sem ferramentas graças a um sistema de gancho de engate concebido para encaixar no padrão de orifícios de 25 mm dos armários nVent HOFFMAN. Pode ser montada horizontal ou verticalmente.

Lampada tipo: LED.

Luminosidade: 1200 lm.

Cor da luz: 4000 K (branco neutro).

Potência consumida: 12 W.

Tensão de comando: 100 V - 240 V ~, 50/60 Hz.

Ligação: Alimentação, 3 polos. Ligação em série, 3 polos.

Temperatura funcionamento: -20 °C ... +55 °C.

Protecção: IP20

Dimensões: 364 x 76 x 48 mm.

Tensão de comando	Tipo tomada	Largura	Item no.
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo F (Shucko)	364	EL1200DS
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo E	364	EL1200DS-BF
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo J	364	EL1200DS-CH
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo G	364	EL1200DS-GB
100 V - 125 V ~, 50/60 Hz	Tipo B	364	EL1200DS-US