

ETF200

Higróstato



Descrição: Higróstato mecânico projetado para controlar resistências quando o pré-set ou humidade relativa fixado seja ultrapassado. A humidade relativa deve ser mantida acima do ponto de orvalho para evitar a condensação e a corrosão no interior do recinto. Montagem do grampo para 35 mm DIN (EN 60715).

Material: Plástico de acordo com a norma UL94 V-0.

Capacidade corte: 250 V AC, 5 A. DC, 20 W (30 W ETF2000).

Temperatura funcionamento: 0 °C até +60 °C.

Vida útil: >50.000 ciclos

Ligação: 2 Terminais para 2,5 mm².

Protecção: IP20.

Aprovações: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Acabamento: RAL 7035.

Quantidade por embalagem: 1 unidade.

Descrição	Peso (kg)	Intervalo de ajuste	Ref.
Higróstato predefinido	0.05	65%	ETF200
Higrostatp ajustável	0.05	40% to 90%	ETF2000