



IP 66/69 | TYPE 4X, 12, 13 | IK08



La gamma Hygenic Design HDW di nVent HOFFMAN è progettata e costruita con materiali speciali per applicazione in ambito igienico-sanitario, garantendo la protezione dei componenti interni dagli agenti chimici e liquidi ogni volta sia necessaria una pulizia accurata degli ambienti. Il design senza spigoli vivi, la guarnizione continua, il sistema di chiusura speciale, le superfici autopulenti ad alta lucidatura e un elevato grado di protezione garantiscono un'estrema facilità nella manutenzione, portando una maggiore produttività ed affidabilità.

**Materiale:** Corpo: 1.5 mm. Porta: 2 mm. Acciaio inossidabile pre-satinato AISI 304. Piastra di montaggio: acciaio galvanizzato da 2 mm.

**Corpo:** Corpo monoblocco, piegato e saldato in continuo. La parte superiore del corpo è dotata di un tetto inclinato con angolazione di 30° verso la parte anteriore e termina con uno sbalzo di 30 mm per evitare che i liquidi drenati sgocciolino sulla guarnizione e sulla porta.

**Porta:** Piegata con un'inclinazione di 8° su tutti i lati. Montata a filo con apertura di 120°. Cerniere a scomparsa in zinco con perno rimovibile. Possibilità di montaggio per avere l'apertura a sinistra o a destra (lavorazione non necessaria).

**Cerniere interne:** La cerniera dello sportello è progettata appositamente per scomparire all'interno della cassa una volta chiusa la porta, per evitare l'accumulo di sporcizia e agevolare la pulizia della cassa.

**Guarnizione:** Una guarnizione monopezzo rimovibile in silicone blu con angoli modellati garantisce una tenuta adeguata ed è più rapida e semplice da rimuovere e sostituire durante le operazioni di pulizia e sostituzione. Il silicone è conforme a FDA 21 CFR 177.2600.

**Serratura:** Serratura HD realizzata in acciaio inox AISI 316L con guarnizione siliconica blu, la serratura è conforme alla norma DIN EN 1672-2: 2009.

**Piastra di montaggio:** Fissata su prigionieri M8 saldati sul retro del contenitore. Tutti i lati da 800 mm e oltre sono rinforzati da bordi piegati. La piastra di montaggio è contrassegnata verticalmente a intervalli di 10 mm per un facile posizionamento orizzontale dei componenti.



**Accesso per il cavo:** Nessuna apertura ingresso cavi come nello standard per evitare rischi per l'igiene.

**Protezione:** Corrisponde a IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.



**Finitura:** Acciaio inossidabile pre-satinato 400, lucidato a Ra <0,8 µm.

**Fornitura:** Custodia con porta, piastra di montaggio, chiave metallica e accessori di montaggio.

**Ulteriori informazioni:** Per gli accessori all'esterno della cassa, consultare la sezione relativa agli accessori HD.





SECTION A-A



SECTION B-B

Inside door view



<b>A</b>	<b>Altezza totale contetto inclinato</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>a</b>	<b>I</b>	<b>Articolo n.</b>
350	442	220	155	350	160	HDW0442215
430	552	390	210	430	330	HDW0553921
430	552	810	210	430	750	HDW0558121
430	605	610	300	430	550	HDW0606130
550	672	510	210	550	450	HDW0675121
650	772	390	210	650	330	HDW0773921
650	772	610	210	650	550	HDW0776121
650	825	810	300	650	750	HDW0828130
1050	1225	810	300	1050	750	HDW1228130
1250	1425	810	300	1250	750	HDW1428130

**HDW**

Cassa Hygenic Design, montaggio a parete