



IP 44 | IK 10



Dette gulvmonterede lakeret stål-skab, MCM, er forudkonfigureret med integreret tilbehør for nem montering af industrielle computere og eksterne enheder. Det kan rekvireres med et enkelt varenummer, hvor alt relevant tilbehør medfølger, hvilket forenkler indkøb.

**Materiale:** Ramme: 1.5 mm stålplade. Top- og sidepaneler: 1.35 mm stålplade. Døre: 2 mm stålplade. Bundplader: 1 mm galvaniseret stål.

**Ramme:** Sømsvejsede, omvendte åbne profiler med 25 mm hulmønster i henhold til DIN 43660. Inklusiv integreret eksternt hulmønster.

**Dør:** Monteret med to hængsler pr. dør. Topdør med sikkerhedsglas. Synsområde for 14"- 21" skærme. Monteret med 2 stk C21323 låse for topdøren og 2-punks espagnolet-låsesystem med 3 mm dobbelt-bit lås for dør i bunden.

**Bagdør:** Monteret med hængsler som tillader venstre- eller højrehåndsåbning. Inklusiv dørramme med 25 mm hulmønster. Espagnolet 4-punks låsesystem med standard 3 mm dobbelt-bit lås.

**Tastaturpanel:** Tastaturpanel, åbnes lodret. Glidende musemåtte tillader venstre- eller højrehåndsbrug. Maks. tastaturdimensioner 470 × 190 × 45 mm. C21323 lås.

**Bundplader:** Består af tre eller fire (D>600) stk.


**Overfladebehandling:** Totonet finish. Døre, sidepaneler, top og ramme: Strukturpulvermaling RAL 7035. Tastatursidepaneler og panel til skærmdør: Strukturpulvermaling RAL 7015. Andre farver leveres på forespørgsel.

**Egenskaber:** Specielt tyverisikret design af top- og sidepaneler. Kun adgang via paneler, når dørene er låst op. Firmanavn kan (eventuelt) indsættes i det øverste panel.

**Tæthedegrad:** I overensstemmelse med IP 44 | IK 10. Reduceres til IP 30 med åben tastaturskuffe.

**Monteringskrav:** Udstyrshylder skal tilføjes.

**Levering inkluderer:** Ramme med monteret bagdør, sidepaneler, toppanel, skærmdør, tastaturpanel, bundplader og skærmhylde med klemmer til fastgørelse af skærmen. Levering omfatter også bolte til jording. Skabet leveres på en palle med samme bredde som skabet. Alt emballeringsmateriale kan genbruges.



<b>H</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>Weight (kg)</b>	<b>Artikelnr.</b>
1600	600	600	111	MCM16066
1600	600	800	125	MCM16068

**MCM**

Industrielt computerskab



**HOFFMAN**

CONNECT AND PROTECT